

SILVYN® LKI

Schnelle und einfache Montage
Vibrationsschutz
Zugfest
Drehbar



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Platzbedarf

Info

Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Roboterbau
Für drehbare Anwendungen

Aufbau

PG Anschlussgewinde
Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

Produkteigenschaften

Glatte Innenfläche
Schlanke Bauform

Technische Daten

Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.





SILVYN® LKI

Artikel-nummer	PG Größe	SW mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® LKI						
55000000	7	16	38,0	10,0	5.5	7 x 10
55000010	9	19	39.5	10,0	9.5	10 x 14
55000020	11	22	42,0	10,0	11.5	13 x 17
55000030	13.5	24	42,0	10,0	13,0	15 x 19
55000040	16	27	48,0	11,0	14.5	16 x 21
55000050	21	35	58,0	11,0	19.5	22 x 27
55000060	29	45	59,0	12,0	27,0	29 x 36
55000070	36	54	62.5	12,0	35.5	38 x 45
55000090	48	65	68,0	15,0	46,0	48 x 56