

SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - Kunststoff-Spiral-Schutzschlauchprodukte mit Hart-PVC-Spirale in verschiedenen Ausführungen



Temperaturbeständig



Montagezeit

Nutzen

- Erhöht temperaturbeständig
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biigsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Werkzeugmaschinen
- Automatenbau
- Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss

Produkteigenschaften

- Erhöht temperaturbeständig
- Glatte Innenwand
- Flexibel
- Formstabil

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

ECOLAB®

Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung

Letzte Änderung (25.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELT

Aufbau

Integrierte Hart PVC Spirale
Modifizierter Weich-PVC Mantel

Bemerkung

Glatte Variante ist nicht Teil der UL Zulassung

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Blau, RAL 5012
Material:	Spezial-Weich-PVC-Mantel mit Hart-PVC-Spirale
Temperaturbereich:	-20°C bis +90°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® ELT

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm	Passend zu SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Passend zu SILVYN® MPC	Passend zu SILVYN® MPC 90°
SILVYN® ELT						
61751700	12	10 x 14,5	25	16/1	9	9
61751710	16	12 x 16,5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751720	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751730	25	22 x 27,5	45	25 x 1,5	21	21
61751740	30	25 x 30,5	55	32/1	29/1	29/1
61751750	32	28 x 33,5	60	32/2	29/2	29/2
61751760	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61751770	50	40 x 46,4	105	50 x 1,5	42	
61751780	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	
SILVYN® ELT glatt						
61751701	12	10 x 14,2	50	16/1	9	9
61751711	16	12 x 17,8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751721	20	16 x 21,1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751731	25	21 x 26,4	90	25x1,5	21	21
61751751	32	26,5 x 33,1	140	32/2	29/2	29/2
61751761	40	35,4 x 41,8	190	40 x 1,5	36	36
61751771	50	40 x 47,9	240	50 x 1,5	42	
61751781	63	51,3 x 59,7	270	63 x 1,5	48	

Letzte Änderung (25.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt/Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® ELT

