

SILVYN® SSV

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Technische Daten

Material:

Körper: Messing vernickelt

O-Ring: NBR

Temperaturbereich:

-20 °C bis +80 °C



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® SSV

Artikel-nummer	PG Größe	SW mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® SCH	Passend zu SILVYN® SI	Passend zu SILVYN® SP	Passend zu SILVYN® SP-PU
SILVYN® SSV									
52003070	9	19	25,0	5,5	8,0	10 - 16 S		10 x 14	10 x 14
53800020	9	19	25,0	5,5	10,0	12 - 20 S		12 x 16	12 x 16
52003080	11	22	25,0	6,0	12,0	16 - 25 S		14 x 18	14 x 18
52024560	11	22	25,0	6,0	14,0	16 - 25 S		16 x 20	16 x 20
52003090	13.5	25	27.5	6.5	15.5	20 - 32 S	18 x 22		
52003100	16	30	27.5	7.5	19,0	20 - 32 S		22 x 27	22 x 27
52003110	21	32	30,0	8,0	21,0	20 - 32 S	23 x 28		
53800080	29	40	33,0	9.5	27,0	25 - 40 S		30 x 36	30 x 36
52024640	29	42	33,0	9.5	30,0	32 - 50 S	32 x 38		
52002980	36	52	37,0	12,0	34,0	32 - 50 S		38 x 44	38 x 44
52002990	42	57	41,0	14,0	41,0	40 - 60 S		45 x 51	
52013000	48	64	44,0	14,0	46,0	40 - 60 S		49 x 56	

SILVYN® SSV

