

SILVYN® TC

SILVYN® TC bietet eine innovative Schutzschlauchlösung durch das integrierte metrische Gewinde. Montierbar mit einer Gegenmutter.

Info

Keine Schlauchverschraubung notwendig
Mit Gegenmutter verwendbar
Definierte Segmentlängen



UV-resistent



Niedriges Gewicht



Montagezeit



Halogenfrei



Gute chemische Beständigkeit

Nutzen

Formstabil
Flexibel
Integriertes Gewinde
Kostensparnis durch schnelle und einfache Installation

Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau
Maschinenbau
Anlagenbau
Im Innen- und Außenbereich

SILVYN® TC

Produkteigenschaften

Halogen- und cadmiumfrei

Abriebfest

Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien

Aufbau

Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

Bemerkung

Um eine möglichst hohe IP Schutzart zu erzielen, empfehlen wir eine zusätzliche Flachdichtung zu verwenden
Segmentlänge 222 mm

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94 HB
Temperaturbereich:	-40 °C bis +120 °C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



SILVYN® TC

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Metrische Größe
64400823	7,5	6,6 x 10	10 x 1,5
64400824	8,5	9,8 x 12,8	12 x 1,5
64400825	12	12,3 x 15,7	16 x 1,5
61221035	17	16,6 x 21,2	20 x 1,5
64400650	22	23,1 x 28,4	25 x 1,5
64400651	26	28,9 x 34,5	32 x 1,5
64400826	37	34 x 42,2	40 x 1,5
64400827	50	45,6 x 52,8	50 x 1,5

Letzte Änderung (04.09.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16