64400010	**DATENBLATT**	LAPP
Gültig ab: 03.07.2018	**SILVYN® AS-P**	

Der Schutzschlauch SILVYN® AS-P, ist ein wendelgewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil – nach DIN 49012, Bauform I – mit PVC Ummantelung zum Schutz vor Äußeren Umwelteinflüssen. Aufgrund seiner Eigenschaften kann der Schlauch SILVYN® AS-P zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau, bei Elektro-installationen und im Fahrzeugbau eingesetzt werden



Material:
Schutzschlauch – Stahl-Kaltband DC 03 nach EN 10139, verzinkt
Schlauchmantel – PVC

Eigenschaften:
Wetterfest
Wasserdicht
Sehr flexibel
Zugfest
Querdruckbeslastbar
Bauform I nach DIN 49012, geprüft nach DIN EN IEC 61386-23
Silikon- und Cadmiumfrei
Nicht Flammverbreitend nach DIN EN IEC 61386-23

Beständigkeit:
Weitestgehend Seewasser-. Säure- und ölbeständig

Temperaturbereich:
-25°C bis +80°C

Farbe:
Grau

Norm Referenzen:

Schutzart:
IP 68 nach EN 60529

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

MAST1 / 06.07.2018 / freigegeben

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Biegeradius mm	Gewicht kg/m
			Innen	Außen		
SILVYN® AS-P						
6440 0010	SILVYN AS-P 10 / 7x10 GY	10	7,0	10,0	95	0,085
6440 0020	SILVYN AS-P 14 / 10x14 GY	14	10,0	14,0	105	0,135
6440 0030	SILVYN AS-P 17 / 13x17 GY	17	13,0	17,0	115	0,170
6440 0040	SILVYN AS-P 19 / 15x19 GY	19	15,0	19,0	120	0,200
6440 0050	SILVYN AS-P 21 / 17x21 GY	21	17,0	21,0	110	0,220
6440 0060	SILVYN AS-P 27 / 22x27 GY	27	22,0	27,0	135	0,340
6440 0070	SILVYN AS-P 36 / 29x36 GY	36	29,0	36,0	145	0,620
6440 0080	SILVYN AS-P 45 / 38x45 GY	45	38,0	45,0	215	0,820
6440 0090	SILVYN AS-P 56 / 49x56 GY	56	49,0	56,0	205	0,970
SILVYN® AS-P 10M						
6440 0100	SILVYN AS-P 10 / 7x10 GY	10	7,0	10,0	95	0,085
6440 0110	SILVYN AS-P 14 / 10x14 GY	14	10,0	14,0	105	0,135
6440 0120	SILVYN AS-P 17 / 13x17 GY	17	13,0	17,0	115	0,170
6440 0130	SILVYN AS-P 19 / 15x19 GY	19	15,0	19,0	120	0,200
6440 0140	SILVYN AS-P 21 / 17x21 GY	21	17,0	21,0	110	0,220
6440 0150	SILVYN AS-P 27 / 22x27 GY	27	22,0	27,0	135	0,340
6440 0160	SILVYN AS-P 36 / 29x36 GY	36	29,0	36,0	145	0,620
6440 0170	SILVYN AS-P 45 / 38x45 GY	45	38,0	45,0	215	0,820
6440 0180	SILVYN AS-P 56 / 49x56 GY	56	49,0	56,0	205	0,970

Passendes Zubehör:

SILVYN® MSK-M US
SILVYN® US-M
SILVYN® US
SILVYN® US-AS
SILVYN® US-EDU-AS

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

MAST1 / 06.07.2018 / freigegeben