

64400010	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® AS-P	

Der Schutzschlauch SILVYN® AS-P, ist ein wendelgewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil – nach DIN 49012, Bauform I – mit PVC Ummantelung zum Schutz vor Äußeren Umwelteinflüssen. Aufgrund seiner Eigenschaften kann der Schlauch SILVYN® AS-P zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau, bei Elektro-installationen und im Fahrzeugbau eingesetzt werden



Material: Schutzschlauch – Stahl-Kaltband DC 03 nach EN 10139, verzinkt
Schlauchmantel – PVC

Eigenschaften: Wetterfest
Wasserdicht
Sehr flexibel
Zugfest
Querdruckbelastbar
Bauform I nach DIN 49012, geprüft nach DIN EN IEC 61386-23
Silikon- und Cadmiumfrei
Nicht Flammverbreitend nach DIN EN IEC 61386-23

Beständigkeit: Weitestgehend Seewasser-, Säure- und ölbeständig

Temperaturbereich: -25°C bis +80°C

Farbe: Grau

Norm Referenzen:



Schutzart: IP 68 nach EN 60529

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB64400010DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

64400010	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® AS-P	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Biegeradius mm	Gewicht kg/m
			Innen	Außen		
SILVYN® AS-P						
6440 0010	SILVYN AS-P 10 / 7x10 GY	10	7,0	10,0	95	0,085
6440 0020	SILVYN AS-P 14 / 10x14 GY	14	10,0	14,0	105	0,135
6440 0030	SILVYN AS-P 17 / 13x17 GY	17	13,0	17,0	115	0,170
6440 0040	SILVYN AS-P 19 / 15x19 GY	19	15,0	19,0	120	0,200
6440 0050	SILVYN AS-P 21 / 17x21 GY	21	17,0	21,0	110	0,220
6440 0060	SILVYN AS-P 27 / 22x27 GY	27	22,0	27,0	135	0,340
6440 0070	SILVYN AS-P 36 / 29x36 GY	36	29,0	36,0	145	0,620
6440 0080	SILVYN AS-P 45 / 38x45 GY	45	38,0	45,0	215	0,820
6440 0090	SILVYN AS-P 56 / 49x56 GY	56	49,0	56,0	205	0,970
SILVYN® AS-P 10M						
6440 0100	SILVYN AS-P 10 / 7x10 GY	10	7,0	10,0	95	0,085
6440 0110	SILVYN AS-P 14 / 10x14 GY	14	10,0	14,0	105	0,135
6440 0120	SILVYN AS-P 17 / 13x17 GY	17	13,0	17,0	115	0,170
6440 0130	SILVYN AS-P 19 / 15x19 GY	19	15,0	19,0	120	0,200
6440 0140	SILVYN AS-P 21 / 17x21 GY	21	17,0	21,0	110	0,220
6440 0150	SILVYN AS-P 27 / 22x27 GY	27	22,0	27,0	135	0,340
6440 0160	SILVYN AS-P 36 / 29x36 GY	36	29,0	36,0	145	0,620
6440 0170	SILVYN AS-P 45 / 38x45 GY	45	38,0	45,0	215	0,820
6440 0180	SILVYN AS-P 56 / 49x56 GY	56	49,0	56,0	205	0,970

Passendes Zubehör:

SILVYN® MSK-M US
 SILVYN® US-M
 SILVYN® US
 SILVYN® US-AS
 SILVYN® US-EDU-AS

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB64400010DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------