

## G403 PRODIGY

Kabelgebundene/  
kabellose Gaming-Maus



### GAMING-OPTIMIERTE PERFORMANCE.

Die G403 Prodigy ist geeignet für alle Spiele und jeden Gamer und liefert eine kabellose Gaming-optimierte Performance in einem leichten und ergonomisch designten Gehäuse. Die G403 ist bis zu achtmal schneller als herkömmliche Mäuse: Bei Bewegungen oder beim Klicken ist die Reaktion auf dem Bildschirm nahezu verzögerungsfrei. Die nahezu latenzfreie kabellose Leistung übertrifft sogar einige der besten kabelgebundenen Mäuse der Konkurrenz. Unser innovativster optischer Sensor bietet höchste Präzision, Geschwindigkeit, Empfindlichkeit und Gleichmäßigkeit. Die mit bis zu 16,8 Millionen Farben anpassbare G403 Prodigy im ergonomischen Design liegt perfekt in der Hand und verfügt über einen integrierten Speicher, sodass du deine Einstellungen überallhin mitnehmen kannst. Mit der G403 Prodigy wird das Spiel noch besser – und du genauso.

### INHALT

- Gaming-Maus
- Lade-/Datenkabel
- Kabelloser USB-Adapter
- Kabeladapter
- 10 g optionales Gewicht
- Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie

### MERKMALE

- Gaming-optimierte Performance – bis zu achtmal schneller als herkömmliche Mäuse
- Kabellose 2,4-GHz-Verbindung mit Signalrate von 1 ms
- Verzögerungsfreie kabellose Verbindung und optionaler Anschluss per Kabel
- Hochpräziser optischer 12.000-dpi-Sensor PMW3366
- Tasten mit Metallfederspannung
- Leichtes und ergonomisch designtes Gehäuse
- Konfigurierbare RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben

## VERPACKUNG

	Hauptpaket	Hauptkarton
<b>Teile-Nr.</b> EER2	910-004817	-
<b>Strichcode</b>	5099206065505 (EAN-13)	50992060655014 (SCC-14)
<b>Teile-Nr.</b> EWR2	910-004818	-
<b>Strichcode</b>	5099206065512 (EAN-13)	50992060655113 (SCC-14)
<b>Gewicht</b>	195 g	905 g
<b>Länge</b>	13,6 cm	19,7 cm
<b>Breite</b>	4,7 cm	15,4 cm
<b>Höhe/Tiefe</b>	19,2 cm	20,8 cm
<b>Volumen</b>	1,227 dm <sup>3</sup>	0,0063 m <sup>3</sup>
<b>1 Hauptpaket</b>	1	-
<b>1 Zwischenpaket</b>	0	-
<b>1 Hauptkarton</b>	4	1
<b>1 Euro-Palette</b>	1280	320
<b>1 Container 6 m (20 Fuß)</b>	19624	4906
<b>1 Container 12 m (40 Fuß)</b>	40524	10131
<b>1 Container 12 m (40 Fuß) HQ</b>	44208	11052

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- USB-Anschluss
- Internetverbindung zum Herunterladen der optionalen Software

## TECHNISCHE DATEN

### Abtastung:

- Auflösung: 200-12.000 dpi
- Max. Beschleunigung: > 40 G\*
- Max. Geschwindigkeit: > 300 IPS\*

### Reaktion:

- USB-Datenformat: 16 Bit/Achse
- USB-Signalrate: 1.000 Hz (1 ms)
- Kabellose Signalrate: 1.000 Hz (1 ms)
- Kabellose Technologie: 2,4 GHz
- Mikroprozessor: 32-Bit-ARM

### Gewicht und Abmessungen:

- Länge: 124 mm
- Breite: 68 mm
- Höhe: 43 mm
- Gewicht: 107 g (nur Maus) + 10 g (optionales Gewicht)
- Daten-/Ladekabellänge: 2 m

### Gleitfähigkeit:

- Dynamischer Reibungskoeffizient\*\*: 0,1 µ (k)
- Statischer Reibungskoeffizient\*\*: 0,15 µ (s)

### Strapazierfähigkeit:

- Maustasten (links/rechts): 20 Millionen Klicks
- FüÙe: 250 km

\* Getestet auf dem Logitech G240 Gaming Mouse Pad.  
\*\* Auf HolzfuÙnierenoberfläche getestet.

