



Produktdetails

2509-914

Wippe mit kleiner roter Kalotte für
Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß -
Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen	
Typ	2509-914
Bestellnummer	2CKA001731A2006
EAN	4011395190234
Beschreibung	Wippe mit kleiner roter Kalotte für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Design	
Schalterdesign	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen	
Breite	55 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	20 g

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1704
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1704

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144002
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001022A0656	Wippkontrollschalter-Einsatz 2-poliger Schalter mit Glühlampe - orange 10 A	2000/2 UK	1	Stück
2CKA001012A2034	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter orange 10 A	2000/2 US	1	Stück

2CKA001012A2042	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 16 A 2000/2 US-101	1	Stück
2CKA001011A0816	Wippschalter-Einsatz 3-poliger Schalter 16 A 2000/3 US	1	Stück
2CKA001012A1069	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 10 A 2000/6 US	1	Stück
2CKA001012A1127	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A 2000/6 USGL	1	Stück
2CKA001022A0474	Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 2-polig mit Glimmlampe - orange with N-terminal 10 A 2000/6 USK	1	Stück
2CKA001012A0954	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 10 A 2000/6/2 US	1	Stück
2CKA001012A1093	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 10 A 2000/7 US	1	Stück
2CKA001413A0475	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A 2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit Glow lamp - 1 Schließer 10 A 2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0491	Wipptaster-Einsatz Serientaster 2 Schließer 10 A 2020 US-205	1	Stück
2CKA001413A0509	Wipptaster-Einsatz Serientaster 2-polig 2 Schließer 10 A 2020 US-205-101	1	Stück
2CKA001413A0517	Wipptaster-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glow lamp - 1 Wechsler 10 A 2020 US-206	1	Stück
2CKA001413A0533	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit N mit Glimmlampe - 1 Schließer 10 A 2020 USGL	1	Stück
2CKA001413A0806	Schalter-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 0.5 A 2031 UP	1	Stück
2CKA001012A2237	Wippkontrollschalter-Einsatz Serienschaltung mit LED - nicht austauschbar - orange 16 A 2400/5 USK	1	Stück
2CKA001012A2231	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 16 A 2400/6 US	1	Stück
2CKA001022A0660	Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange with N-terminal 16 A 2400/6 USK	1	Stück
2CKA001012A2235	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 16 A 2400/7 US	1	Stück
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1721 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI 1721-917	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1722 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1558	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI 1722-917	1	Stück
2CKA001754A4553	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1723 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1560	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1723-914	1	Stück
2CKA001754A4554	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1724 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1561	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1724-914	1	Stück
2CKA001725A1562	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1725-914	1	Stück
2CKA001754A4549	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4550	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4551	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI 1734 NS-914	1	Stück

2CKA001784A0545	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V rot	8350	1	Stück
2CKA001784A0560	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8352	1	Stück
2CKA001784A0578	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V weiß	8353	1	Stück
2CKA001784A0552	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V rot	8360	1	Stück
2CKA001784A0586	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8362	1	Stück
2CKA001784A0594	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V weiß	8363	1	Stück
2CKA001784A0024	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 3 ... 8 V - ocean®	8333-1	1	Stück
2CKA001784A0032	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 24 V	8337-1	1	Stück
2CKA001784A0164	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 8 V	8344-1	1	Stück
2CKA001784A0289	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 12 V	8345-1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente

