



TELEFON FÜR EINFACHE KOMMUNIKATION

In der heutigen Welt der Kommunikation und High-Tech-Produkte vergisst man fast, dass Telefone eigentlich für das Telefonieren entwickelt wurden. Die Handy-Serie Telefone sind mit extra großen Tasten, einem großen Display und hervorragender Soundqualität ausgestattet.



MERKMALE

Anzeige & Tastenfeld

- Display type : Farb-Display
- Display-Größe: 2.4"
- Beleuchtete Tastatur
- Tastensperre
- Verschiedene Displaysprachen EN, DE, FR, NL, IT, PL
- Zeit- und Datumsanzeige

Speicher

- Telefonbucheinträge: 500
- Speicher erweiterbar - Micro SD card bis zu 32 GB

Kommunikation

- Mikrofon-Stummschaltung
- SMS

Konnektivität

- GSM Band: Quad band: 800/900/1800/1900 Mhz
- Bluetooth
- Micro USB Anschluss
- Headset Anschluss

Hilfe

- Vibrationssignal

Audio

- Verschiedene Klingeltöne

Kamera

- Kamera: 0.3 MP

Extra Merkmale

- Taschenrechner
- Kalender
- Taschenlampe
- FM-Radio

Hardware

- Dual SIM
- Simlock frei
- Abmessungen: 123 x 51 x 12 mm

Zubehör

- Ladegerät enthalten
- Headset enthalten

Energie

- Akkus: Li-Ion
- Gesprächszeit (Std.) 4
- Stand-by-Zeit (Std.) 200
- Warnung bei niedrigem Akkustand

LOGISTISCHE DATEN

Modell / Artikelnr.	EAN Barcode	EAN VPE	VPE	Verkaufsverpackung (cm)	VPE (cm)
M1250 643010120201	5012786800397	5012786800427	20	12.9 x 10.7 x 7.7	38.5 x 22.5 x 28.5