

Technische Daten

Grundmaterial	: Polyethylen (PE-LD), cadmiumfrei
Farbe	: transparent (CL)
Betriebstemperaturbereich	: -10°C bis +70°C
Shore Härte D	: nom. 45 (ISO 868)
Brandausbreitung	: entspricht UL94-HB (bei Probendicke von 3,2mm)

	typische Werte	Prüfverfahren
Dichte	0,919 g/cm ³	ISO 1183
Schmelztemperatur	108°C	ISO 3146

Art.-Nr.	Typ
631-58279	OP4827
631-58289	OP4828

HellermannTytonHellermannTyton GmbH
Grosser Moorweg 45
D-25436 Tornesch