

Rauchwarnmelder RWM50

Art.-Nr. 04381

Seite 1 von 1



Technologie

- Geprüft nach DIN EN 14604
- Spannung: 3 V Lithium Batterie CR123A, austauschbar
- Batterielebensdauer 1-2 Jahre
- Warnung bei schwacher Batterie
- Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Anzeige: Durchscheinende LED
- Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- Maße: 36 mm hoch, Ø 100 mm
- Kompatibilität der Bohrlöcher zum bisherigen Montagesockel (RM10/RM15)

Einsatz und Anwendung

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!

Varianten

- Farbe: reinweiß

Rauchwarnmelder

Technische Daten:

Ausführung	Stand-Alone Rauchwarnmelder
Batterie	mit austauschbarer 3V Lithium-Batterie CR123A

Level	7
Farbe	reinweiß