



**Qualitativ hochwertiger Android AIO Frame mit einem großen 32" 10-Punkt LCD Touchscreen mit einer Auflösung von 1920x1080p (Full HD) mit LED-Backlight-Technologie. Geeignet als Tablet - Smart TV- Kiosk - mit WIFI - RJ45 - Bluetooth 4.0 – Frontkamera - VESA 100 x 100 mm. Durch 24/7 für Digital Signage geeignet.**

- System: CPU: RK3188, Quad core, cortex A9, 1,6G
- Speicher: 1 GB DDR3 Ram, 16 GB interner Speicher
- Betriebssystem: Android Kitkat 4.4.4

### **Display**

- Touch-Panel: 10-Punkt Multitouch
- Bildschirm: 32" 16:9 IPS screen, 1920 x 1080
- Kontrastverhältnis: 3000
- Helligkeit: 250 cdm<sup>2</sup>
- Betrachtungswinkel: 90° Blickwinkel

### **Netzwerk**

- WiFi: 802.11b/g/n
- 3G-Dongle: unterstützt
- Ethernet: Ja
- Bluetooth: 4,0
- Ein- / Ausgabeanschlüsse: SD card, Mini USB, USB2,0, Kopfhörer, DC in, USB2,0\*2, RJ45
- Videoformat: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p
- Audioformat: MP3 / WMA / AAC etc.
- Foto: jpg
- VESA: 100 mm x 100 mm
- Lautsprecher: 2 x 2 W
- Kamera: 2,0 Megapixel Frontkamera
- Sprache: Multi
- Anwendung: Google Play Store

**Maße:** ca. 750 x 449 x 49 mm

**Gewicht:** ca. 11000 g

**Energieversorgung:** über AC/DC Adapter (110 – 240V / 50 ~ 60 Hz) 12 V / 3 A

**Lieferumfang:** DigiFrame, USB-Kabel, Netzteil, Handbuch

**Art.-Nr.:** 21822 / **EAN:** 4000567218227