

Art.Nr. 45608

Kabelverbinder 3 polig IP68

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- 1x Eingang und 1x Ausgang
- für Wassertiefe bis max. 1m
- schnelles Verbinden von Versorgungskabeln
- verwendbar für Spannungen bis 450V
- Kabeldurchführungen von max. 7-13mm
- auch geeignet für Erdkabel NYY-J bis 3G2,5 mm²
- flammwidrig
- beständig gegen Frost und die meisten in den Böden vorkommenden Säuren
- für den Außenbereich

EAN-Code:	4002940456080
Zolltarifnummer:	85472000
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff, Kupfer, Silikon
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68



Abmessung Produkt in mm

Länge:	100.00
Breite:	23.50
Höhe:	26.00
Außendurchmesser:	23.50

Elektrische Daten

Spannung V:	230
-------------	-----

Lichttechnische Daten



Verpackung

Abmessung Einzelkarton in mm	
Breite:	130
Tiefe:	140
Höhe:	30
Nettogewicht in kg:	0.038
Verpackungseinheit:	250

Abmessung VE-Karton in mm	
Breite:	685
Tiefe:	250
Höhe:	210
Palettenmenge:	1344



Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 166 599 10