

ESG
ESG 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com



Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Doppelt laminiertes Polyester
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 9/17 MM GE
Best.-Nr.	2005210000
Ausführung	ESG, Gerätemarkierer, 17 x 9 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118390766
VPE	3.000 Stück

Datenblatt

ESG
ESG 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	17 mm	Länge (inch)	0,669 inch
Breite	9 mm	Breite (inch)	0,354 inch
Nettogewicht	0,13 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	3.000	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei
Breite	9 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Kleber	Acrylatkleber
Länge	17 mm	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------