

**SlimFix
SFX 30/60 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

**Hochbiegsam: SFX**

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SFX 30/60 MM GE
Best.-Nr.	2005420000
Ausführung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - , 60 x 30 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118390230
VPE	300 Stück

SlimFix SFX 30/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	60 mm	Länge (inch)	2,362 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	1,52 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	300	Ausführung	halogenfrei
Breite	30 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Länge	60 mm
Schriftfeldgröße	45 x 29,5 mm	Werkstoff	Polyurethane

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteraußendurchmesser	7 -
Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	242808	eClass 9.1	27-40-04-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------