

TM-I
TM-I 15 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

**Prozesssicher: TM-I**

TM-I-Einstecketiketten verfügen über eine Führungslasche, mit der sich das Etikett komfortabel in transparente Hülzen einschieben lässt. Nachdem das Etikett platziert wurde, knickt man die Lasche an der Sollbruchstelle ab. Abschließend werden die fertig konfektionierten Hülzen einfach über den Leiter geschoben. Ihr Vorteil: In einem Arbeitsschritt lassen sich große Markierermengen effizient vorkonfektionieren.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment
- Schnell gedruckt und konfektioniert
- Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen
- Sehr gute Materialeigenschaften

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TM-I 15 MM WS
Best.-Nr.	2005450000
Ausführung	TM-I, Einlegemarkierer, 15 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118390346
VPE	2.000 Stück

TM-I
TM-I 15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	15 mm	Länge (inch)	0,591 inch
Breite	4 mm	Breite (inch)	0,157 inch
Nettogewicht	0,162 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	2.000	Breite	4 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Länge	15 mm	Werkstoff	Polyester

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------