

**SlimFix
SFX 9/24 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

**Hochbiegsam: SFX**

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SFX 9/24 MM WS
Best.-Nr.	2005320000
Ausführung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - , 24 x 9 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118390254
VPE	1.000 Stück

SlimFix SFX 9/24 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	24 mm	Länge (inch)	0,945 inch
Breite	9 mm	Breite (inch)	0,354 inch
Nettogewicht	0,255 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	1.000	Ausführung	halogenfrei
Breite	9 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Länge	24 mm
Schriftfeldgröße	9 x 23,5 mm	Werkstoff	Polyurethane

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteraußendurchmesser	7 -
Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	242808	eClass 9.1	27-40-04-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------