

## THM EL 15 MM GE 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Kennzeichnung maßgeschneidert: EL

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Doppelt laminiertes Polyester
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Typ        | EL 15 MM GE 30M                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2006600000</a>                |
| Ausführung | THM, Gerätemarkierer, 30000 x 15 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4050118391657                             |
| VPE        | 1 Stück                                   |

**THM  
EL 15 MM GE 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |           |               |              |
|--------------|-----------|---------------|--------------|
| Länge        | 30.000 mm | Länge (inch)  | 1.181,1 inch |
| Breite       | 15 mm     | Breite (inch) | 0,591 inch   |
| Nettogewicht | 150 g     |               |              |

**Allgemeine Angaben**

|                                |           |                                |                            |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|
| Anzahl je Rolle                | 1         | Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei |
| Breite                         | 15 mm     | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                        |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C    | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                     |
| Farbe                          | gelb      | Kleber                         | Acrylatkleber              |
| Länge                          | 30.000 mm | Werkstoff                      | Polyester                  |
| Zulassung nach UL 969          | Ja        |                                |                            |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|