

## WS WS 8/5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com



### WS/ DEK

Die MultiMark-Verbindermarkierer DEK/WS sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Kompatibel mit Reihenklemmenfamilien W-, Z-, P-, SAK-Serie
- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Platz für mehrzeilige Aufteilungen

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 MM WS                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007150000</a>                         |
| Ausführung | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392029                                      |
| VPE        | 800 Stück                                          |

**WS**  
**WS 8/5 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Länge        | 8 mm   | Länge (inch)  | 0,315 inch |
| Breite       | 5 mm   | Breite (inch) | 0,197 inch |
| Nettogewicht | 0,09 g |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                                |                          |                                |             |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| Anzahl je Rolle                | 800                      | Applikation / Hersteller       | Weidmueller |
| Ausführung                     | mit Rastfuß, halogenfrei | Breite                         | 5 mm        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                      | Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C       |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C                   | Farbe                          | weiß        |
| Länge                          | 8 mm                     | Werkstoff                      | PC-ABS, TPU |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000761    | eClass 6.2 | 27-14-11-37 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-37 | eClass 9.1 | 27-14-11-37 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|