

Industrial Ethernet IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FCI-PWCB-3A
Best.-Nr.	1543690000
Ausführung	FrontCom, Sicherung, Einsatz Sicherung
GTIN (EAN)	4050118348859
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 10 g

Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur
 Verlegetemperatur

Technische Daten

Anschlussart	Flachsteckhülsen 6,5 mm	Betriebsspannung	32 V DC, 250 V AC
Nennstrom	3 A	Frequenz	50 / 60 Hz
Strombelastbarkeit	1,5 kV _{eff}	Widerstand	0,069 Ω typ.

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Einsatz Sicherung	Produktart	Sicherung
------------	-------------------	------------	-----------

Normen

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15	Zertifikat-Nr. (UR)	E479289
----------------------------	----------	---------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001123	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-26-12-90
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-44-02-90
eClass 9.0	27-44-02-90	eClass 9.1	27-44-09-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform