

BUKO WM4 C RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

**Photovoltaik-Steckverbinder WM4 C**

- ein Crimpkontakt für 4-mm²- und 6-mm²-Leitungen
- TÜV-Zulassung gemäß der neusten Norm DIN EN 50521
- Belastungen von einem Nennstrom bis zu 35 A möglich

Allgemeine Bestelldaten

Typ	BUKO WM4 C RL
Best.-Nr.	1530770000
Ausführung	Photovoltaik, Steckverbinder
GTIN (EAN)	4050118335491
VPE	1.500 Stück

BUKO WM4 C RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2 g

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000379	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-05-01
eClass 8.1	27-44-05-01	eClass 9.0	27-44-05-01
eClass 9.1	27-44-01-90		

Zulassungen

ROHS Konform