

**Z-Reihe
ZQV 2.5N/8 RD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

**Federanschluss mit PUSH IN-Technologie**

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZQV 2.5N/8 RD
Best.-Nr.	2108870000
Ausführung	Z-Reihe, Querverbinder, Polzahl: 8
GTIN (EAN)	4050118448481
VPE	20 Stück

**Z-Reihe
ZQV 2.5N/8 RD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	38,5 mm	Breite (inch)	1,516 inch
Höhe	24,7 mm	Höhe (inch)	0,972 inch
Tiefe	2,8 mm	Tiefe (inch)	0,11 inch
Nettogewicht	4,64 g		

Bemessungsdaten

Nennstrom	24 A
-----------	------

Maße

Raster in mm (P)	5,1 mm
------------------	--------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	Montageart	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Beipackzettel	2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf
Engineering-Daten	EPLAN, Zuken E3.S