

Kabelschuh VFSKHV/1,5-2,5/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com



Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638
Best.-Nr.	1491940000
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301922
VPE	100 Stück

**Kabelschuh
VFSKHV/1,5-2,5/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	0,14 g	Nettogewicht	1,35 g
---------	--------	--------------	--------

Verbinder

Kennfarbe	blau	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²	Länge 1 (l1)	21,5 mm
Material/Kunststoff	PA	Steckbreite (d2)	6,3 mm
Steckdicke (d3)	0,8 mm		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-90		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Datenblatt

**Kabelschuh
VFSKHV/1,5-2,5/638**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

