

# HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker



## Leistungsfähiges Drucken, Kopieren und Scannen für unterwegs

Drucken, scannen und kopieren Sie von nahezu überall aus mit diesem tragbaren All-in-One. Schließen Sie Ihren Drucker ganz einfach über Wi-Fi Direct® an.<sup>1</sup> Dieses leise Kraftpaket verfügt über eine lange Akkunutzungsdauer und liefert so die meisten Seiten.<sup>2</sup>



### Highlights

- **Geschwindigkeit:** Mit Wechselstrom: Bis zu 10 S./Min. ISO, SW; Bis zu 7 S./Min. ISO, Farbe
- **Kopiergeschwindigkeit:** Mit Wechselstrom: Bis zu 8 Seiten/Min. in Schwarz; bis zu 4 S./Min. in Farbe
- **Ausgabe der ersten Seite:** Mit Wechselstrom: Nur 11 Sek., Schwarz; Nur 13 Sek., Farbe
- **Konnektivität:** Standardmäßig 1 USB 2.0-Gerät; 1 USB 2.0-Host; 1 Wireless; 1 Wi-Fi Direct; 1 BLE
- **Display:** CGD-Display mit 6,73 cm Diagonale und IR-Touchfunktion

### Wenn Portabilität auf Produktivität trifft

- Drucken, kopieren und scannen Sie mehrseitige Dokumente schnell und ohne umständliches Hantieren mit dem automatischen 10-Blatt-Vorlageneinzug.
- Nutzen Sie die Funktionen für einfaches Anschließen und Drucken von Ihrem Laptop oder mobilen Geräten.<sup>1</sup>
- Drucken Sie sofort nach dem Auspacken durch einfache Einrichtung mit HP Auto Wireless Connect.<sup>3</sup>
- Dieser robuste, kompakte All-in-One passt in Ihr Auto, den Rucksack und vieles mehr und ermöglicht so bequemes Drucken an jedem Ort.

### Führen Sie das Feld an mit schnellen, einfachen mobilen Druckfunktionen

- Reduzieren Sie mit einer langen Akkubetriebsdauer die Unterbrechungen durch Ladevorgänge.
- Profitieren Sie mit Original HP Patronen von der höchsten Reichweite der All-in-One-Klasse.<sup>2</sup>
- Geschäftlichen Erfolg auf Schritt und Tritt im Blick. Meistern Sie den Arbeitstag mit hohen Druckgeschwindigkeiten.<sup>4</sup>
- Dank des Farb-Touchscreens mit 6,73 cm Diagonale (2,65 Zoll) erledigen Sie Druck-, Scan- und Kopieraufträge im Handumdrehen.

### Leistungsstarke Qualität und Zuverlässigkeit

- Satte Akkuleistung für den Arbeitstag Sie können zu Hause, im Auto, im Büro und an vielen weiteren Orten aufladen.<sup>5</sup>
- Mithilfe der HP Fast Charge Technologie können Sie die Wechselstromquelle anschließen, um das ausgeschaltete Gerät innerhalb von 90 Minuten aufzuladen.<sup>6</sup>
- Minimieren Sie Unterbrechungen mit erstklassigem Design und geräuschloser Nutzung. Beeindrucken Sie Kunden ohne laute Unterbrechungen.
- Erhalten Sie bei jedem Ausdruck hochwertige Drucke – mit einem All-in-One, der für einen zuverlässigen Betrieb konzipiert wurde.



HP Mobile Printing



High performance



Legendary HP reliability



Control simplicity

## Technische Daten

<b>Funktionen</b>	Drucken/Kopieren/Scannen
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Mit Wechselstrom: bis zu 10 S./Min.; Mit Akkustrom: bis zu 9 S./Min. ISO Schwarz (A4); Mit Wechselstrom: bis zu 7 S./Min.; Mit Akkustrom: bis zu 6 S./Min. ISO Farbe (A4) Ausgabe der ersten Seite: Mit Wechselstrom: nur 11 Sek.; Mit Akkustrom: Nur 11 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit); Mit Wechselstrom: nur 13 Sek.; Mit Akkustrom: Nur 14 Sek. Farbe (A4, betriebsbereit)
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1200 x 1200 dpi (gerendert) beim Drucken über den Computer Schwarzweiß; Bis zu 4.800 x 1.200 dpi optimiert in Farbe (beim Drucken über einen Computer und 1.200 Input-dpi)
<b>Drucktechnologie</b>	Thermischer HP Tintenstrahldruck
<b>Druckbereich</b>	Ränder des Druckbereichs: Oben: 3 mm; Unten: 3 mm; Links: 3 mm; Rechts: 3 mm; Maximaler Druckbereich: 209,9 x 349,6 mm
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 3 GUI
<b>Druckfunktionen</b>	Randloser Druck: Ja (bis 127 x 177 mm)
<b>Nummer der Druckpatrone</b>	2: 1 Schwarz, 1 Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
<b>Funktion für mobiles Drucken</b>	Ja
<b>Monatliche Leistungskapazität</b>	Bis zu 500 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 100 bis 300
<b>Automatischer Papersensor</b>	Ja
<b>Prozessorgeschw.</b>	700 MHz
<b>Anzeigegerät</b>	6,73 cm (2,65 Zoll) CGD (Farbanzeige), IR-Touchscreen
<b>Multitasking wird unterstützt</b>	Ja
<b>Wireless-Funktionalität</b>	Ja. Wireless, Wi-Fi Direct und BLE
<b>Konnektivität</b>	Standard 1 USB 2.0-Gerät; 1 USB 2.0-Host; 1 Wireless; 1 Wi-Fi Direct; 1 BLE
<b>Netzwerkfunktionen</b>	Wi-Fi + Wi-Fi Direct
<b>Speicher</b>	Standard 256 MB DDR3; Maximum 128 MB
<b>Kompatibilität der Speicherkarte</b>	Kein
<b>Intelligente Druckersoftwarefunktionen</b>	Automatische Erkennung der Papierbreite
<b>Kopierereinstellungen</b>	A4 zu Letter; Letter zu A4; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 50 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 600 dpi; Kopierauflösung, farbige Texte und Grafiken: Bis zu 600 dpi; Kopierer - Skalierung: 25 bis 400 %
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	Mit Wechselstrom: bis zu 8 S./Min.; Mit Akkustrom: bis zu 7 S./Min. Schwarz ISO (A4); Mit Wechselstrom: bis zu 4 S./Min.; Mit Akkustrom: bis zu 3 S./Min. Farbe ISO (A4)
<b>Scannerspezifikationen</b>	Scannertyp: Einzelblattzuführung; Scannertechnologie: CIS; Eingabemodus beim Scannen: Scannen und Kopieren über das Bedienfeld an der Vorderseite; HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Softwaretreiber: HP All-in-One-Apps in mobilem Gerät; Twain-Version: Version 1.9; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 dpi
<b>Dateiformat beim Scannen</b>	Von der Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF durchsuchbar (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
<b>Scangeschwindigkeit</b>	Bis zu 9 S./Min., SW oder Graustufen; Bis zu 3,6 S./Min., Farbe (A4)
<b>Scanbereich</b>	Max. Medienformat: 216 x 356 mm ADF
<b>Bittiefe / Graustufen</b>	24 Bit/ 256
<b>Druckmedien</b>	Normalpapier; HP Fotopapier; HP Broschüren- oder Professional-Papier matt; HP Präsentationspapier matt; HP Broschüren- oder Professional-Papier glänzend; andere Inkjet-Fotopapier; andere Inkjet-Papier matt; andere Inkjet-Papier glänzend; Normalpapier, leicht/recycelt
<b>Medienformate</b>	unterstützt A4, A5, A6, B5 (ISO); B5 (UIS); A2, C5, C6, DL (Briefumschläge); 10 x 15 cm (Foto); angepaßt: 76 x 102 mm bis 216 x 356 mm
<b>Umgang mit Medien</b>	Papierzuführungskapazität: Bis zu 50; bis zu 5 Transparentfolien; bis zu 5 Briefumschläge; Bis zu 20 Karten; Bis zu 15 Fotopapier Duplex-Druck: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten) ADF: Bis zu 10
<b>Papiergewicht</b>	Unterstützt: 60 bis 300 g/m <sup>2</sup> ; Empfohlen: 75 g/m <sup>2</sup>

<b>Lieferumfang</b>	<b>CZ992A:</b> HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker; HP OfficeJet 200 Serie Akku; HP 62 Schwarz Setup-Tintenpatrone; HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Setup-Tintenpatrone; Software-CD; Installationsposter; Netzkabel
<b>Zubehör</b>	<b>M9L89A</b> HP OfficeJet 200 Serie Akku <b>Q6282A</b> HP Mobildrucker- und Notebook-Tasche
<b>Zubehör</b>	<b>N9J71AE</b> HP 62 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen <b>C2P04AE</b> HP 62 Schwarz Original Tintenpatrone ca. 200 Seiten <b>C2P06AE</b> HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone ca. 165 Seiten <b>C2P05AE</b> HP 62XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 600 Seiten <b>C2P07AE</b> HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 415 Seiten <b>CHP710</b> HP All-in-One-Druckpapier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm <b>CHP210</b> HP Druckerpapier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB Linux (weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )
<b>Mindestsystemanforderungen</b>	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB Linux (weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ) Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB
<b>Software im Lieferumfang enthalten</b>	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
<b>Druckerabmessungen (B x T x H)</b>	Minimal: 380,2 x 198,3 x 91,3 mm; Maximum: 380,2 x 401,5 x 269,8 mm (bei geöffnetem Scan- und Druckfach)
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	517 x 132 x 242 mm
<b>Druckergewicht</b>	2,96 kg (3,06 kg mit Akku)
<b>Verpackungsgewicht</b>	4,8 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 5 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % rF
<b>Datenspeicher</b>	Temperatur: -40 bis 60° C, Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Geräuschpegel</b>	Schalleistungspegel: 5,7 B(A) (Präsentationsmodus); 6,0 B(A) (Standardmodus); 6,2 B(A) (schneller Entwurfsmodus); Schalldruckpegel: 50,7 dB(A) (Präsentationsmodus); 54,5 dB(A) (Standardmodus); 57,2 dB(A) (schneller Entwurfsmodus)
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung: 200 bis 240 V Wechselstrom, 50 bis 60 Hz Verbrauch: 0,14 Watt (manuell ausgeschaltet), 3,4 Watt (Standby), 0,81 Watt (Ruhemodus) Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil
<b>Zertifizierungen</b>	EMV-Richtlinie in der EU ENERGY STAR-zertifiziert: Ja
<b>Ursprungsland</b>	Produkt aus Thailand
<b>Garantie</b>	Ein Jahr kommerzielle Garantie auf Hardware; Web-Support rund um die Uhr
<b>Service und Support</b>	<b>UG196E</b> HP Care Pack Standard-Austauschservice für Officejet Drucker, 3 Jahre <b>UG072E</b> HP Care Pack Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Officejet Drucker, 3 Jahre <b>UG245E</b> HP Care Pack Support mit Rückgabeservice für Officejet Drucker, 3 Jahre (UG196E: alle EMEA-Länder außer Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei, UG072E: Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, UG245E: Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei)

## Fußnoten

<sup>1</sup> Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem Wi-Fi Direct®-Signal eines Wi-Fi Direct-fähigen All-in-One-Geräts oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. <sup>2</sup> Die Aussagen zur Seitenreichweite basieren auf einem im Oktober 2015 durchgeführten Vergleich aller mobilen Tintenstrahldrucker unter Berücksichtigung der von IDC für Q2 2015 gemeldeten Marktanteile und der von den Herstellern veröffentlichten technischen Daten. <sup>3</sup> Nicht alle Computer oder Netzwerk-Konfigurationen sind kompatibel mit HP Auto Wireless Connect. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/wirelessprinting>. <sup>4</sup> Die Druckgeschwindigkeiten können je nach Stromquelle variieren. Ausgenommen sind die ersten ISO-Testseiten. Details unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. <sup>5</sup> Unterstützt USB-Ladevorgänge im AUS-Modus bei Verbindung mit einem USB-Ladeanschluss mit einer Mindestladeleistung von 1 A.; <sup>6</sup> HP Fast Charge Technologie lädt Ihren Standardakku innerhalb von 90 Minuten um bis zu 90 % auf, wenn das ausgeschaltete Drucksystem über eine Wechselstromquelle geladen wird. Bei eingeschaltetem Drucker kann sich die Ladedauer verlängern und diese ist abhängig von der Art der Gerätenutzung.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

