

Artikel-Nr.: 1515005

Bez.: S/FTP PiMF CAT. 7 Verlegekabel, 1000 MHz, AWG23, 10GBIT/S, Mantel halogenfrei,
Mantelfarbe orange, GHMT® zertifiziert

S/FTP PiMF CAT. 7 Verlegekabel mit GHMT Zertifizierung nach:
ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
IEC 61156-5 Ed.3.0 (2020-04)

Spezifikation: Cat. 7
Übertragungsfrequenz bis zu: 1000MHz
Bandbreite bis zu: 10Gbit/s
Anzahl der Schirmungen: 2-fach
Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
Schirmung 2: ALU Geflecht
Schirmungsklasse: S/FTP
Aufbau Kabel: AWG 23/1
Adern Material: Kupfer
Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
Geeignet für den Innenraum.



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

