

# HP OfficeJet 6950 All-in-One Drucker



## Kostengünstiger Farbdruck mit erweiterten Funktionen für das Home-Office

Maßgeschneidert – für Unternehmen und das Home-Office. Kostengünstige, professionelle Farbdrucke, die Sie von der Masse abheben. Dank der mobilen Druckfunktionen und nahtlosen mobilen Einrichtung bleibt keine Arbeit liegen. Schneller als je zuvor können Sie Projekte ohne Geschwindigkeitsverlust bearbeiten.



### Highlights

- **Druckleistung:** bis zu 16 S./Min. SW und 9 S./Min. Farbe; bis zu 8 Seiten in Schwarzweiß und 5 Seiten in Farbe bei beidseitigem Druck
- Automatischer beidseitiger Druck und 35-Blatt-ADF für Faxen, Scannen und Kopieren ohne manuelles Eingreifen
- Einfaches mobiles Drucken

### Hochwertiger, kostengünstiger Farbdruck für Büroumgebungen

- Drucken Sie bis zu 2,5 Mal so viele Seiten mit optionalen HP Original Tintenpatronen mit hoher Reichweite.<sup>1</sup>
- Erstellen Sie SW- und Farbdokumente in professioneller Qualität – ideal für Berichte, Grafiken und vieles mehr.
- Vertrauen Sie auf Original HP pigmentierten Tinten für langlebige Ausdrücke, die wasserfest sind und jahrzehntelang halten.<sup>2</sup>
- Kostengünstiges Drucken mit separaten Tintenpatronen. Ersetzen Sie jede Patrone separat, ganz nach Bedarf.

### Einfaches mobiles Drucken, nahtloses mobiles Einrichten<sup>3</sup>

- Drucken Sie ganz einfach über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets.<sup>4</sup>
- Verbinden Sie ein Smartphone oder Tablet direkt mit dem Drucker – und drucken Sie einfach ohne Netzwerk.<sup>5</sup>
- Drucken Sie drahtlos und nutzen Sie diesen All-in-One mit weiteren Wireless-fähigen Geräten.<sup>6</sup>
- Verwalten Sie problemlos Druckaufträge und scannen Sie unterwegs mit der mobilen HP All-in-One Printer Remote-App.<sup>7</sup>

### Gleichbleibende Leistung ohne Verzögerungen

- Schneller zum Erfolg mit hohen Druck-, Scan- und Kopiergeschwindigkeiten.
- Sparen Sie Papier und schonen Sie Ressourcen – bis zu 50 % reduzierter Papierverbrauch dank automatischem beidseitigem Druck.
- Kopieren, scannen und faxen Sie mehrseitige Dokumente schnell mit der automatischen 35-Blatt-Dokumentenzuführung.
- Erledigung Ihrer Druckaufgaben mit dem benutzerfreundlichen 5,6 cm (2,2 Zoll)-Touchscreen.



2-sided printing



Automatic document feeder



HP Mobile Printing



Scan to email

# HP OfficeJet 6950 All-in-One Drucker

## Technische Daten

<b>Funktionen</b>	Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 16 S./Min. ISO Schwarz (A4); Bis zu 9 S./Min. ISO Farbe (A4); Bis 8 Bd./Min. Duplex (A4)
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 600 x 1200 dpi Schwarzweiß; Bis zu 600 x 1200 dpi Farbe
<b>Drucktechnologie</b>	Thermischer HP Tintenstrahl Druck
<b>Druckbereich</b>	Ränder des Druckbereichs: Oben: 2,9 mm; Unten: 2,9 mm; Links: 2,9 mm; Rechts: 2,9 mm; Maximaler Druckbereich: 210 x 297 mm
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
<b>Druckfunktionen</b>	Randloser Druck: Ja (bis 216 x 279 mm)
<b>Nummer der Druckpatrone</b>	4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
<b>Funktion für mobiles Drucken</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Mopria-zertifiziert
<b>Monatliche Leistungskapazität</b>	Bis zu 15.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 200 bis 800
<b>Automatischer Papiersensor</b>	Nein
<b>Prozessorgeschw.</b>	500 MHz
<b>Anzeigegegrät</b>	5,58 cm (2,2 Zoll) Touchscreen MGD (Monochromes Grafikdisplay)
<b>Multitasking wird unterstützt</b>	Ja
<b>Wireless-Funktionalität</b>	Ja, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert
<b>Konnektivität</b>	Standard 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 RJ-11 Fax Optional Nein
<b>Netzwerkfunktionen</b>	WiFi 802.11b/g/n
<b>Speicher</b>	Standard 1 GB; Maximum 1 GB
<b>Intelligente Druckersoftwarefunktionen</b>	Ausrichtung: Hoch-/Querformat; Beidseitig drucken: Keine/an langer Kante spiegeln/an kurzer Kante spiegeln; Seiten pro Blatt: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (d. h. Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt); Qualitätseinstellungen: Entwurf/Normal/Optimal; Farbe: Schwarzweiß/Farbe; Kopierbefehle zum Drucken; in Graustufen drucken: Aus/Hohe Qualität Graustufen/Nur schwarze Tinte; Layout bei Mehrseitendruck: Rechts, dann nach unten/Nach unten, dann rechts/Links, dann nach unten/Nach unten, dann links; Randloser Druck: Aus/Ein; HP Real Life-Technologien: Aus/Ein; Broschüre: Keine/Broschüre-Bindung links/Broschüre-Bindung rechts; Zu druckende Seiten: Alle Seiten drucken/Nur ungerade Seiten drucken/Nur gerade Seiten drucken; Drucken mit maximaler Auflösung: Nein/Ja
<b>Kopierereinstellungen</b>	Anzahl der Kopien; Größe ändern; Qualität; Heller/Dunkler; Papierformat; Papiertyp; Beidseitig; ID-Kopie; Sortieren; Randverschiebung; Verbesserung; Zuschneiden; Kopiervorschau; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi; Kopierauflösung, farbige Texte und Grafiken: Bis zu 600 x 600 dpi; Kopierer - Skalierung: 25 bis 400 %
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	Bis zu 11 Kopien/Min. (via Flachbett) Schwarz ISO (A4), Bis zu 7 Kopien/Min. (via Flachbett) Farbe ISO (A4)
<b>Scannerspezifikationen</b>	Scannertyp: Flachbett, ADF; Scannertechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Eingabemodus beim Scannen: Scannen, Kopieren und Faxen über ein Bedienfeld an der Vorderseite, HP Software, EWS; Twain-Version: Version 1.9; Scannen im Duplexbetrieb (ADF): Einseitig; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 212 x 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1.200 dpi
<b>Dateiformat beim Scannen</b>	Von der Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF durchsuchbar (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
<b>Scangeschwindigkeit</b>	Bis zu 8 S./Min. (200 ppi, monochrom), bis zu 3,5 S./Min. (200 ppi, Farbe) (A4); Duplex: Bis zu 4 S./Min. (200 ppi, monochrom), bis zu 1,5 S./Min. (200 ppi, Farbe)
<b>Scanbereich</b>	Max. Medienformat: 212 x 297 mm; Max. Medienformat: 216 x 356 mm (einseitig); A4 (beidseitig) ADF
<b>Bittiefe / Graustufen</b>	24 Bit/ 256
<b>Digitaler Sendevorgang</b>	Standard: Scan-to-PC
<b>Faxen</b>	Ja, Farbe
<b>Technische Daten zur Faxfunktion</b>	Faxspeicher: Bis zu 100 Seiten; Fauxauflösung: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203 x 196 dpi; Kurzwahl: Bis zu 99; Broadcasting, maximale Standortanzahl: 20 Adressen; Faxgeschwindigkeit: 4 Sek. pro Seite
<b>Druckerverwaltung</b>	Nein

<b>Lieferumfang</b>	<b>P4C78A:</b> HP OfficeJet 6950 All-in-One Drucker; HP 903 Schwarz OfficeJet Setup-Tintenpatrone (ca. 165 Seiten); HP 903 Cyan OfficeJet Setup-Tintenpatrone, HP 903 Magenta OfficeJet Setup-Tintenpatrone, HP 903 Gelb OfficeJet Setup-Tintenpatrone (Reichweite mit CMY ca. 190 Seiten); Benutzerhandbuch; Installationsposter; Netzkabel; Telefonkabel
<b>Zubehör</b>	<b>T6L99AE</b> HP 903 Schwarz Original Tintenpatrone ca. 300 Seiten <b>T6L87AE</b> HP 903 Cyan Original Tintenpatrone ca. 315 Seiten <b>T6L91AE</b> HP 903 Magenta Original Tintenpatrone ca. 315 Seiten <b>T6L95AE</b> HP 903 Gelb Original Tintenpatrone ca. 315 Seiten <b>T6M15AE</b> HP 903XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 825 Seiten <b>T6M03AE</b> HP 903XL Cyan Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 825 Seiten <b>T6M07AE</b> HP 903XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 825 Seiten <b>T6M11AE</b> HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 825 Seiten
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Windows 10, 8.1, 8, 7; 32-Bit/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista: Nur 32-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8; Mac OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB freier Festplattenspeicher, Internet-Zugang (weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )
<b>Mindestsystemanforderungen</b>	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; 32-Bit/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB freier Festplattenspeicher, Internetzugang Linux (weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ) Mac: Mac OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB freier Festplattenspeicher, Internetzugang
<b>Software im Lieferumfang enthalten</b>	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
<b>Druckmedien</b>	Normalpapier, HP Fotopapiere, HP Broschüren- oder Professional-Papier matt, HP Präsentationspapier matt, HP Broschüren- oder Professional-Papier glänzend, andere Inkjet-Fotopapiere, andere Inkjet-Papiere matt, andere Inkjet-Papiere glänzend, starkes Normalpapier, Leichtpapier/recycled
<b>Medienformate</b>	unterstützt A4; A5; A6; B5 (JIS); Karteikarte A4; 13x18 cm; 10x15 cm; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag DL; angepallt: Fach 1: 88,9 x 127 bis 215 x 355 mm
<b>Umgang mit Medien</b>	Papierzuführungskapazität: Bis zu 225 Blatt; Bis zu 40 Blatt Transparentfolien; Bis zu 10 Blatt Briefumschläge; Bis zu 60 Blatt Fotopapier Kapazität des Ausgabefachs: Bis zu 60 Blatt Duplex-Druck: Automatisch (Standard) ADF: Standard, 35 Blatt
<b>Papiergewicht</b>	unterstützt: Normalpapier: 60 bis 105 g/m²; Empfohlen: 60 bis 105 g/m² (Normal); 220 bis 280 g/m² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m² (Briefumschlag); 163 bis 200 g/m² (Karte)
<b>Druckerabmessungen (B x T x H)</b>	Minimal: 463,7 x 390 x 228,67 mm; Maximum: 463,7 x 518 x 228,67 mm
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	508 x 282 x 464 mm
<b>Druckergewicht</b>	8,05 kg
<b>Verpackungsgewicht</b>	10 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 5 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% RF (nicht kondensierend)
<b>Datenspeicher</b>	Temperatur: -40 bis 60° C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 90 % RL (nicht kondensierend)
<b>Geräuschpegel</b>	Schalleistungspegel: 6,4 B(A) (Normalmodus, Monochrom); 6,2 B(A) (Farbe); Schalldruckpegel: 61 dB(A) (Entwurfsdruck mit 17 S./Min.)
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Verbrauch: 27 Watt (maximal), 5,5 Watt (in Betrieb), 0,29 Watt (manuell ausgeschaltet), 1,21 Watt (im Ruhemodus) Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil
<b>Zertifizierungen</b>	EMV-Richtlinie in der EU 2004/108/EG; CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 (Europa) ENERGY STAR-zertifiziert: Ja
<b>Ursprungsland</b>	Hergestellt in Thailand
<b>Garantie</b>	Ein Jahr kommerzielle Garantie auf die Hardware mit Web-Support (24x7)
<b>Service und Support</b>	<b>UG198E</b> HP Care Pack mit Standard-Austauschservice für OfficeJet Drucker, 3 Jahre <b>UG075E</b> HP Care Pack mit Austauschservice am nächsten Arbeitstag für OfficeJet Drucker, 3 Jahre <b>UG248E</b> HP Care Pack Support mit Rückgabeservice für OfficeJet Drucker, 3 Jahre (UG198E: alle EMEA-Länder außer Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei, UG075E: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, UG248E: Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei)

## Fußnoten

<sup>1</sup> Basierend auf Reichweiten für HP 903XL Tintenpatronen im Vergleich zu HP 903 Standard-Tintenpatronen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>2</sup> Wasserfeste, wischfeste, lichtbeständige und textmarkerfeste Ausdrücke gemäß ISO 11798 und basierend auf internen HP Tests. Details finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printpermanence>.; <sup>3</sup> Erfordert den Download der mobilen HP All-in-One Printer Remote-App und ist kompatibel mit iPhone® 4 und höher, iPad® der 4. Generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod® und mobilen Geräten mit Android™ 4.0.3 oder höher. Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>4</sup> Für den lokalen Druck müssen sich Mobilgerät und Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen Gerät und Drucker bestehen. AirPrint® wird unterstützt auf iPhones®, iPads® und iPods® mit iOS v4.2 und höher. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung zu einem internetfähigen HP Drucker. Weitere Informationen zum Drucken und zu möglicherweise erforderlichen Apps finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>5</sup> Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem Wi-Fi Direct®-Signal eines Wi-Fi Direct-fähigen All-in-One-Geräts oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>6</sup> Die Leistung beim kabellosen Einsatz ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung vom Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur mit 2,4-GHz-Routern möglich.; <sup>7</sup> Kompatibel mit iPhone® 4 und höher, iPad® der 4. Generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G unter iOS 7 oder höher und mobilen Geräten unter Android™ 4.0.3 oder höher. Die steuerbaren Funktionen können je nach Betriebssystem des mobilen Geräts variieren. Das mobile Scannen setzt voraus, dass die Kamera des Geräts eine Auflösung von mindestens 5 Megapixeln sowie eine Autofokusfunktion bietet.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

4AA6-7410DEE, August 2016

