

Funk-Sirene mit Signalleuchte



Artikel-Nr.: 142478A0
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Zuverlässige akustische und optische Signalisierung im Alarmfall über einen leistungsfähigen Piezo-Lautsprecher und eine Signalleuchte
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Steuerung über 4 Kanäle
- Überwachung der „Außenhaut“ und/oder des Inneren eines Gebäudes möglich
- Steuerung und Alarmauslösung über Homematic Funk-Fernbedienungen oder Sensoren wie bspw. Homematic Funk-Bewegungsmelder oder Funk-Fensterkontakte
- Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse über die Homematic Zentrale - z. B. Auswählen von verschiedenen Alarmsignalen oder Einstellen der Alarmdauer
- Flexible und einfache Montage an der Wand

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR14/Baby/C
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Lautstärke:	85 dB bei 3 m Abstand
Stromaufnahme:	200 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	max. 0,1 mA
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	60 x 155 x 69 mm
Gewicht:	323 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	160 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	142478A0
EAN-Code:	4047976424788
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-Sir-WM
Verpackungseinheit:	32
Maße Verpackung:	184 x 140 x 73 mm
Gesamtgewicht:	505,0 g

LIEFERUMFANG

Homematic Funk-Sirene mit Signalleuchte
 2x 1,5 V LR14/Baby/C Batterien
 Montagematerial (2x Schrauben und 2x Dübel)
 Wandhalterung
 Bedienungsanleitung in DE und EN