


Mittlere Schlauchleitung H05VV-F 3Gx1mm<sup>2</sup>, 3-adrig, 25m Ring, schwarz

Artikelnummer	VP	PG	EAN
152425001	1	151	 4 008221 524257

## Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrchtig
Ader-Zahl	3
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Ja
Schirm	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	schwarz
Ausfhrung	rund
Audurchmesser ca.	7 mm
Zul. max. Leitertemperatur	60 °C
Zul. Kabelautemperatur, in Bewegung	5 bis 50 °C
Zul. Kabelautemperatur, fest verlegt	5 bis 50 °C
Nennspannung U0	300 V
Nennspannung U	500 V
Lnge	25 m
Kabeltyp	H05VV-F 3G1 mm <sup>2</sup>

