


Mittlere Schlauchleitung H05VV-F 3Gx1,5mm<sup>2</sup>, 3-adrig, 10m Ring, schwarz

Artikelnummer	VP	PG	EAN
153710009	1	151	 4 008221 537103

## Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Ader-Zahl	3
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Ja
Schirm	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	schwarz
Ausführung	rund
Außendurchmesser ca.	7 mm
Zul. max. Leitertemperatur	60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5 bis 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	5 bis 50 °C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300 V
Nennspannung U	500 V
Länge	10 m
Kabeltyp	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>

