


Gummi-Schlauchleitung H07RN-F 3Gx1,5mm², 3-adrig, 5m Ring, schwarz

Artikelnummer	VP	PG	EAN
152705006	1	151	 4 008221 527050

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Ader-Zahl	3
Ader-Isolation	Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Ja
Schirm	Nein
Mantel-Material	Gummi (CPE/CSP)
Mantel-Farbe	schwarz
Ausführung	rund
Außendurchmesser ca.	9 mm
Zul. max. Leitertemperatur	70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-25 bis 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-25 bis 70 °C
Nennspannung U ₀	450 V
Nennspannung U	750 V
Länge	5 m
Kabeltyp	H07RN-F 3G1,5 mm ²

