

Mantel(Feuchtraum)leitung NYM-J 5Gx2,5mm<sup>2</sup>, 5-adrig, 10m Ring, grau

Artikelnummer	VP	PG	EAN
153210846	1	151	 9 008221 532103

## Technische Daten

Leiter-Material	Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Ader-Zahl	5
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Ja
Schirm	Nein
Beidraht	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	grau
Nennspannung U <sub>0</sub>	300 V
Nennspannung U	500 V
Ader-Isolation	PVC
Zul. max. Leitertemperatur	70 °C
Bleimantel	Nein
Außendurchmesser ca.	11 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5 bis +70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40 bis +70 °C
Länge	10 m
Kabeltyp	NYM-J 5G2,5 mm <sup>2</sup>

