


Energie(Erd)Kabel NYY-J 3Gx1,5mm<sup>2</sup>, 3-adrig, 10m Ring, schwarz

Artikelnummer	VP	PG	EAN
153310045	1	151	 4 008222 390530

## Technische Daten

Leiter-Material	Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Leiter-Form	rund
Ader-Zahl	3
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Ja
Schirm	Nein
Beidraht	Nein
Hilfsader-Zahl	0
Hilfsader-Nennquerschnitt	0 mm <sup>2</sup>
Bleimantel	Nein
Konzentrischer Leiter	ohne
Bewehrung	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	schwarz
Außendurchmesser ca.	11 mm
Zul. max. Leitertemperatur	70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5 bis +70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40 bis +70 °C
Nennspannung U <sub>0</sub>	0,6 kV
Nennspannung U	1 kV
Kabeltyp	NYJ-J 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Länge	10 m

