

Aderleitung H07V-U 1x1,5mm², eindrätig, 25m, schwarz

Artikelnummer	VP	PG	EAN
154625009	1	151	 4 008221 546259

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Ader-Isolation	PVC
Schirm	Nein
Ader-Farbe	schwarz
Außendurchmesser ca.	2,7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	+5 bis +70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	+5 bis +70 °C
Nennspannung U ₀	450 V
Nennspannung U	750 V
Kabeltyp	H07V-U 1x1,5 mm ²
Länge	25 m

