

Aderleitung H07V-U 1x6mm², eindrätig, 5m Ring, grün/gelb

Artikelnummer	VP	PG	EAN
155405842	1	151	 9 008221 554051

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	6 mm ²
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Ader-Isolation	PVC
Schirm	Nein
Ader-Farbe	grün-gelb
Außendurchmesser ca.	5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5 bis 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-5 bis 70 °C
Nennspannung U ₀	450 V
Nennspannung U	750 V
Kabeltyp	H07V-U 1x6 mm ²
Länge	5 m

