

Kunststoff-Zwillingsleitung 2x0,75mm², 25m Ring, braun

Artikelnummer	VP	PG	EAN
152925006	1	151	 4 008221 529252

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm ²
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Ader-Zahl	2
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Nein
Schirm	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	braun
Ausführung	flach
Zul. max. Leitertemperatur	60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5 bis 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40 bis 60 °C
Nennspannung U ₀	300 V
Nennspannung U	300 V
Leitungs-Breite ca.	5,5 mm
Leitungs-Höhe ca.	3,3 mm
Länge	25 m

