


Leichte Schlauchleitung H03VV-F 2x0,75mm<sup>2</sup>, 2-adrig, 10m Ring, weiß

Artikelnummer	VP	PG	EAN
151510843	1	151	 9 008221 515106

## Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Ader-Zahl	2
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Nein
Schirm	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	weiß
Ausführung	rund
Außendurchmesser ca.	5,5 mm
Zul. max. Leitertemperatur	60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5 bis 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40 bis 50 °C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300 V
Nennspannung U	300 V
Länge	10 m
Kabeltyp	H03VV-F 2G0,75 mm <sup>2</sup>

