


Leichte Schlauchleitung H03VV-F 3Gx0,75mm², 3-adrig, 25m Ring, weiß

Artikelnummer	VP	PG	EAN
151625006	1	151	 4 008221 516252

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm ²
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Ader-Zahl	3
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Nein
Schirm	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	weiß
Ausführung	rund
Außendurchmesser ca.	6 mm
Zul. max. Leitertemperatur	60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5 bis 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40 bis 50 °C
Nennspannung U ₀	300 V
Nennspannung U	300 V
Länge	25 m
Kabeltyp	H03VV-F 3G0,75 mm ²

