


Mittlere Schlauchleitung H05VV-F 3Gx1mm², 3-adrig, 10m Ring, schwarz

Artikelnummer	VP	PG	EAN
152410841	1	151	 9 008221 524108

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm ²
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrchtig
Ader-Zahl	3
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Ja
Schirm	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	schwarz
Ausfhrung	rund
Audurchmesser ca.	7 mm
Zul. max. Leitertemperatur	60 °C
Zul. Kabelautemperatur, in Bewegung	5 bis 50 °C
Zul. Kabelautemperatur, fest verlegt	5 bis 50 °C
Nennspannung U0	300 V
Nennspannung U	500 V
Lnge	10 m
Kabeltyp	H05VV-F 3G1 mm ²

