

Energie(Erd)Kabel NYY-J 5Gx1,5mm², 5-adrig, 25m Ring, schwarz

Artikelnummer	VP	PG	EAN
157425044	1	151	 4 008223 738454

Technische Daten

Leiter-Material	Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Leiter-Form	rund
Ader-Zahl	5
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Ja
Schirm	Nein
Beidraht	Nein
Hilfsader-Zahl	0
Hilfsader-Nennquerschnitt	0 mm ²
Bleimantel	Nein
Konzentrischer Leiter	ohne
Bewehrung	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	schwarz
Außendurchmesser ca.	13 mm
Zul. max. Leitertemperatur	70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5 bis +70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40 bis +70 °C
Nennspannung U ₀	0,6 kV
Nennspannung U	1 kV
Kabeltyp	NYY-J 5G1,5 mm ²
Länge	25 m

