

Herdanschlussleitung H05VV-F 5Gx2,5mm², 5-adrig, 5m im Polybeutel, weiß

Artikelnummer	VP	PG	EAN
156005047	1	151	 4 008222 391032

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Ader-Zahl	5
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schutzleiter	Ja
Schirm	Nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	weiß
Ausführung	rund
Außendurchmesser ca.	13 mm
Zul. max. Leitertemperatur	60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5 bis 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	5 bis 50 °C
Nennspannung U ₀	300 V
Nennspannung U	500 V
Länge	5 m
Kabeltyp	H05VV-F 5G2,5 mm ²

