

Datenblatt / Data Sheet

LED Signalleuchte rund - Einbau Ø 16mm

LED signal light round - mounting ø 16mm



Ausführung 12V / Version 12V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	58500111	58500112	58500113	58500114	58500115
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Spannung / Voltage	12V AC/DC				
Schutzklasse / Protection class	IP40				
Umgebungstemperatur / Ambient temp.	-25°C ~ +55°C				
Feuchtigkeit / Humidity	45 ~ 85% RH				
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 100MΩ				

Ausführung 24V / Version 24V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	58500211	58500212	58500213	58500214	58500215
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Spannung / Voltage	24V AC/DC				
Restliche technische Daten siehe oben / Other technical data see above					

Ausführung 230V / Version 230V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	58500311	58500312	58500313	58500314	58500315
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Spannung / Voltage	230V AC				
Restliche technische Daten siehe oben / Other technical data see above					

Abmessungen

Dimensions

