

# Produktinformation

## Staubsauger für Staubklasse L



EAN: 0088381829434

### VC3012L

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Luftfördermenge	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Staubklasse	L
Filterreinigungssystem	Push&Clean
Maße (LxBxH) mm	450x380x595
Gewicht	10 kg



#### Lieferumfang:

Handrohr gebogen  
Saugschlauch 32  
Bodendüse  
WKZ-Muffe 32 25-38mm  
Universal-Düse  
Entsorgungssack

#### Best.-Nr.:

P-72908  
P-72914  
P-70465  
P-72936  
W14295  
P-70297

- Für Stäube mit MAK Werten  $> 1 \text{ mg/m}^3$  und Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Mit Push und Clean Filterreinigungssystem
- Praktische Kabelhalterung
- Innovativer Motorkopf mit Zubehörbox
- Mit Saugrohrhalterung
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung und langer Lebensdauer

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ )

59 dB(A)

Stand: 26-8-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

[www.makita.de](http://www.makita.de)