

Staubsauger

VC3012M

1.500 W • 250 mbar • 30 l • M

Nass-/Trockensauger für Reinigungsarbeiten oder als Fremdabsaugung bei Maschinen

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1500 W
Luftvolumen	3,7 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Schlauchlänge	4,0 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Behältervolumen max.	30 L
Manuelle Filterreinigung	✓
Produktabmessung (L x B x H)	450 x 380 x 595 mm
Staubklasse	M
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2400 W
Behältervolumen Staub max.	24 L
Kapazität Flüssigkeiten	19 L
Gewicht ohne Kabel	11,0 kg
Länge des Netzkabels	7,5 m
Schalldruckpegel (L _{pA})	62 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s²
Schutzart (IP Code)	IPX4

Spezifikationen

- Zugelassen für Staubklasse M nach EU-Norm
- Mit Push and Clean Filterreinigungssystem
- Die automatische Start/Stopp-Funktion aktiviert die Maschine, wenn ein angeschlossenes Elektrowerkzeug verwendet wird
- Für Nass- und Trockenbetrieb

EAN 0088381829458

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

P-70219
Filterelement



P-70297
Entsorgungssack Kunststoff



P-70346
Handrohr gebogen INOX



P-70378
Werkzeugmuffe Quicksystem



P-70437
Saugrohrset gerade



P-81789
Bodendüse Nass/Trocken



P-84084
Saugschlauch 32mm 4m antist.



W302004018
Rohrhalter-Rastung



W302004027
Rohrhalter



W6084
Fugendüse



Optionales Zubehör

P-70219
Filterelement



P-70297
Entsorgungssack Kunststoff



P-70346
Handrohr gebogen INOX



P-70378
Werkzeugmuffe Quicksystem



P-70437
Saugrohrset gerade



P-70502
Bürsten-Set Büro



P-81789
Bodendüse Nass/Trocken



P-84078
Staubbeutel Vlies



P-84084
Saugschlauch 32mm 4m antist.



W302004018
Rohrhalter-Rastung



W302004027
Rohrhalter



W6084
Fugendüse



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

