

Produktinformation

Staubsauger für Staubklasse M



EAN: 0088381829458

VC3012M

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Luftfördermenge	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Staubklasse	M
Filterreinigungssystem	Push&Clean
Maße (LxBxH) mm	450x380x595
Gewicht	10 kg



- Für Stäube mit MAK-Werten $>0,1 \text{ mg/m}^3$ und Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Mit Push und Clean Filterreinigungssystem
- Praktische Kabelhalterung
- Innovativer Motorkopf mit Zubehörbox
- Mit Saugrohrhalterung
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung und langer Lebensdauer

Schalldruckpegel (L_{pA})

59 dB(A)

Stand: 26-8-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de