

Datenblatt / Data Sheet

LED Konverter 150mA - 6W

LED converter 150mA - 6W

Konstantstrom / Constant current



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
Artikelnummer / Item no.	66004406
Eingangsspannung / Input voltage	90-264VAC / 176-264VDC
Frequenz / Frequency	50-60Hz
Ausgangsstrom / Output current	150mA konst.
Ausgangsspannung / Output voltage	40V
Ausgangsleistung / Output power	6W
Max. Leistungsfaktor / Max. power factor	0,6 C
Maximale Temperatur tc / Maximum temperature tc	+75°C
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	-25°C ~ +55°C
Kabeldurchmesser / Wire cross section	2.5mm ²
Abmessungen / Dimensions	s. Zeichnung / see drawing
Gewicht / Weight	35g
Funktionen / Functions	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Größe • Eingangs-/Ausgangsklemmen auf derselben Seite • Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluss • Compact size • Input and output terminal blocks on the same side • Protection against overheating, overloads, mains voltage peaks and short circuit



Abmessungen / Dimensions

