







- Zuverlässiger und schneller Phasentest
- Bestimmt den **L-Leiter** von elektrischen Installationen
- Einsetzbar für Messungen an EU-Norm Steckdosen
- Einfache und bewährte Prüfhilfe
- Kleine Bauform mit bequemen Taschenclip, passend für die Hemdtasche und jede Werkzeugkiste
- Hochwertige, robuste Bauform mit VDE GS geprüftem Design
- Zwei Phasenprüfer in verschiedenen Längen



## **TECHNISCHE DATEN**

SPANNUNGSBEREICH

150 - 250 V

**FREQUENZBEREICH** 

50 - 500 Hz

ANZEIGE

Signalleuchte

**VERSCHMUTZUNGSGRAD** 2

FEUCHTIGKEIT

max. 80% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

**SCHUTZART** IP20

LAGERTEMPERATUR -10°C ... 70°C

ARBEITSTEMPERATUR -10°C ... 50°C

**ABMESSUNGEN** (B x H x T)

kurzer Phasenprüfer: 16 x 140 x 18 mm langer Phasenprüfer: 18 x 190 x 18 mm

**GEWICHT** 

kurzer Phasenprüfer: 18 g langer Phasenprüfer: 29 g







**TipTest Duo Set**– 2 Phasenprüfer

**Verpackungsgröße** (B x H x T) 65 mm x 240 mm x 20 mm

