



Knarre 1/4"

415-2K



Art.-Nr. 11111010
GTIN 4018754177738
Modell 415-2K



Bezeichnung. Knarre 1/4 RSW.16.5° L.117mm

Eigenschaften.

- 1/4" Außenvierkant-Abtrieb
- umschaltbar
- 22 Zähne
- Arbeitswinkel 16,5°
- mit 2-Komponenten-Griff
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3122 / ISO 3315

Vorteile.

Made in Germany - umschaltbare Knarre mit 2-Komponenten-Griff, 22 Zähne, Kugelarretierung, Länge 117 mm, DIN 3122 / ISO 3315, Chrome-Alloy-Steel, verchromt, 11111010.

Ruhiges Laufgefühl - selbst bei der Anwendung hoher Drehmomente.

22 Zähne ermöglichen einen Arbeitswinkel von 16,5 ° - für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum.

Robustes Qualitätswerkzeug für den professionellen Anwender.

Technische Attribute.

a	13 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4
Anzahl Zähne	22
Arbeitswinkel	16,5 °
Breite mm (b)	22 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Länge mm (L)	117 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	120
Breite mm (IFS)	22
Höhe mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	150
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	23

Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt	Volumen (verpackt, dm3)	0.345 dm3
		Art.-Nr.	11111010
		Gewicht (brutto, kg)	0,435
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754177738
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82042000
		Packnorm	5
		Gewicht (g)	80 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
11111010	415-2K	Knarre 1/4 RSW.16.5° L.117mm	4018754177738

GTIN-Code.



Zubehör.



11180010
Bit-Halter



11030003
Vergrößerungsstück

Ersatzteil(e).



19010000

Knarren-Ersatzteil-
Satz

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal