

Technisches Datenblatt



TABLET HOLDER WALL ARM

Art.-Nr.	8934
VE	Stück
Farbe	23 / metallic silber

Der attraktive Tablet-Wandhalter mit Schwenkarm steht für zahlreiche multifunktionale Einsatzfelder wie Mehrfacharbeitsplätze und interaktive Infopoints und bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Der bewegliche Tragarm bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, um eine ideale Lesbarkeit der Tablets bei der Wandanbringung zu gewährleisten.

- Variables Aufnahmemodul für alle Tablet Größen von 7"-13"
- Mit gummierten Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen
- Symmetrische Öffnung von 160-275 mm
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
- 360° drehbar für Hoch- und Querformat, mit Rastpunkten bei jeweils 90°
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°
- Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel
- Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel
- Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung
- Tragarm Ausladung: 365 mm, Drehbarkeit: 180°
- Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS
- Maße: 95 x 225 x 170 mm (B x H x T)

Produktinformation

Material

Wandhalterung	PA 6 GFK 15, Aluminium (W.-Nr. 3.1645)
Adapter	ABS
Scharnier	ABS, PMMA, Aluminium (W.-Nr. 3.1645)
Arm	Aluminium (W.-Nr. 3.3206), eloxiert
Drehverbindung	verschiedene Stähle (W.-Nr. 1.4104, W.-Nr. 1.0038, W.-Nr. 1.4305)
Tablethalterung	verschiedene Kunststoffteile (ABS, ABS/TPE, TPE, POM, PA 6 GFK 15 %) verschiedene Stähle (W.-Nr. 1.1200, W.-Nr. 1.1181, W.-Nr. 1.4104, W.-Nr. 5511) teilweise verzinkt

Information zu REACH /SVHC Kandidatenliste:

Keiner der in der aktuellen Kandidatenliste aufgeführten Stoffe wird zur Herstellung der Rohstoffe, nach Bestätigung unserer Vorlieferanten, für die hier beschriebenen Erzeugnisse (Produkte) verwendet oder absichtlich hinzugefügt. Die Gegenwart von ubiquitären Spuren kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Weder die Rohstoffe noch unsere Fertigprodukte werden auf das Vorhandensein der benannten Stoffe gesondert untersucht.

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung
Westfalenstr. 77-79
D - 58636 Iserlohn
Telefon: +49 / 2371 / 662 - 0
Telefax: +49 / 2371 / 662 - 221

Internet: www.durable.de
E-mail: durable@ durable.de

Rechtswesen
Westfalenstr. 77-79
D – 58636 Iserlohn
Telefon: +49 / 2371 / 662 - 350
Telefax: +49 / 2371 / 662 - 221

Die Qualität der DURABLE Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt.

Die Haftung seitens DURABLE für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Ansonsten ist die Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit eine Begrenzung nicht aus einem anderen Grund wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns bzw. wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ausgeschlossen ist.



Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181