



Mechanische RGB-Gaming-Tastatur



ULTRASCHNELLE MECHANISCHE RGB-GAMING-TASTATUR

Orion Spectrum ist unsere schnellste mechanische RGB-Gaming-Tastatur mit exklusiven mechanischen Romer-G Switches für eine bis zu 25 Prozent schnellere Reaktion. Für die individuelle Anpassung der Tastenbeleuchtung stehen 16 Mio. Farben zur Verfügung. Dabei wird jede Taste gleichmäßig hell und ansprechend beleuchtet. Über neun individuell anpassbare G-Tasten kannst du direkt auf wichtige Befehle und Makros zugreifen. Dank Arx Control-Integration können Deine iOS- und Android-Geräte Aktualisierungen während des Spiels, Multimedia-Tasten und mehr bieten. Komfortable Handballenauflage und optimale Tastenanordnung sorgen für Komfort und Präzision. Unsere bisher modernste Gaming-Tastatur. Orion Spectrum leuchtet den Weg in die Zukunft.

INHALT

- Mechanische Gaming-Tastatur
- Handballenauflage
- Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Garantie und Produktsupport

MERKMALE

- Ultraschnelle mechanische RGB-Gaming-Tastatur
- Exklusive mechanische Romer-G Switches
- Bis zu 25 Prozent schnellere Reaktion mit höherer Lebensdauer
- Intelligente anpassbare RGB-Beleuchtung
- Arx Control-Integration mit Smart Dock
- 9 voll programmierbare G-Tasten



VERPACKUNG

	Hauptpaket		Hauptkarton	
Teilenummer	Mehrere		_	
Strichcode	Mehrere	(EAN-13)	Mehrere	(SCC-14)
Gewicht	1975	g	8385	g
Länge	52,1	cm	52,9	cm
Breite	25,2	cm	17,3	cm
Höhe/Tiefe	4,2	cm	26,4	cm
Volumen	5,514	dm³	0,0242	m^3
1 Hauptpaket	1		-	
1 Zwischenpaket	0		_	
1 Hauptkarton	4		1	
1 Euro-Palette	252		63	
1 Container 6 m [20 Fuß]	4544		1136	
1 Container 12 m [40 Fuß]	9536		2384	
1 Container 12 m [40 Fuß] HQ	11920		2980	

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 oder Windows 7
- USB 2.0-Anschluss
- Internetverbindung zum Herunterladen der Software

TECHNISCHE DATEN

- L: 210 mm
- B: 505 mm
- H: 35,5 mm
- Gewicht: 1,52 kg

Tastaturlayout	Teilenummer	
Deutsch	920-008013	
Französisch	920-008014	
Schweizerisch	920-008015	
Nordische Länder	920-008016	
Englisch (GB)	920-008017	
US-/Internationales Englisch	920-008018	
Russisch	920-008019	