

## Kunststoff Jacob Kabelverschraubungen, PG-Gewinde

Material	: Polyamid PA6-V2
Anschlussgewinde	: PG, nach EN 40430
Temperaturbereich	: -20 °C bis +100 °C
Brandklasse	: V0 / UL 94
Schutzart	: IP 68 – 5 bar
Prüfnorm	: UL 514B
UL / CSA File	: E140310
Standardfarben	: Hellgrau (RAL 7035), Dunkelgrau (RAL 7001), Schwarz (RAL 9005)
Diverse	: Auch mit einem Gewinde von 15,0 und 18,0 mm erhältlich



Anschlussgewinde	Klemmbereich (mm)	Gewindelänge (mm)	VPE
PG11	5,0 - 10,0	8,0	100